


# Dławik-tłumik hałasu GRU-1/4-B

Numer produktu: 9517

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	0 l/min...1500 l/min
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...70 °C
Waga produktu	25 g
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby do regulacji	Poliamid