

# Nypel podwójny E-G1/2-1/2NPT

Numer części: 9633

FESTO

z 2 podkładkami uszczelniającymi.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	14.3 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1	40 Nm
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2	28 Nm
Nominalny moment dokręcający	47.9 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	47.68 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	1/2 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS