



# Zawór szybkiego odpowietrzania SE-1/8-B

Numer części: 9685

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzenie
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	660 l/min
Przepływ normalny przy zasilaniu 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	300 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-20 ... 75 °C
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Wielkość nominalna	5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 ... 75 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A)
Waga produktu	75 g
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał uszczelnień	NBR