

Wskaźnik ciśnienia OH-10

Numer produktu: 9791

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Waga produktu	4 g
Przyłącze pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS