


# válvula reguladora de fluxo GRE-1/2

Código da peça: 10353

FESTO

com silenciador de bronze sinterizado integrado, para controle do fluxo nas conexões de escape de ar, em determinados tipos de válvulas.



## Ficha técnica

| Característica                                     | Valor  |
|--|--|
| Função de válvula                                  | Função silenciador e controlador de fluxo                                  |
| Conexão pneumática 1                               | G1/2   |
| Elemento de ajuste                                 | Parafuso com ranhura   |
| Tipo de fixação                                    | aparafusável   |
| Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento | 3.600 l/min  |
| Vazão normal 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)         | 0 ... 4.300 l/min  |
| Pressão de trabalho                                | 0 ... 10 bar   |
| Temperatura ambiente                               | -10 ... 70 °C  |
| Posição de instalação                              | Nos dois lados   |
| Meio operacional                                   | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]                              |
| Observação sobre meio operacional e do piloto      | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura do meio                                | -10 ... 70 °C  |
| Peso do produto                                    | 75 g   |
| Material do bujão roscado                          | Liga de alumínio   |
| Observações sobre material                         | Conforme RoHS  |
| Material das vedações                              | NBR  |
| Material do parafuso de regulação                  | Latão  |