


elemento OU OS-1/4-NPT

Código da peça: 10413

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	função OU
Conexão pneumática 1	1/8 NPT
Conexão pneumática 2	1/8 NPT
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão	1.170 l/min
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	Liga de alumínio
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]
Diâmetro nominal	6,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	110 g
Conexão pneumática 3	NPT1/8-27
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR