

inserto para ventosas OASI-20

Código da peça: 1048877

FESTO

deve ser substituído se houver impurezas.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Pressão de trabalho | 0 ... 0,95 bar |
| Meio operacional | Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente | 5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 0,6 g |
| Tipo de fixação | Plug-in |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do inserto da ventosa | PE |
| Compatível com pulso ejetor | $\leq 0,5$ bar |
| Posição de instalação | Nos dois lados |