


garfo
SGA-M27X2
Código da peça: 10770

FESTO

com rosca externa, para fixação oscilante.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M27x2
Desvio radial +/-	5 mm
Compensação angular +/-	120 deg
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão roscada	Rosca externa M27x2
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	2.189 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material da articulação esférica da haste	Aço galvanizado
Material da trava	Aço para molas, galvanizado