


# conjunto de montagem axial EAMM-A-D19-28A

Código da peça: 1081659

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor              |
|---------------------------------|--------------------|
| Posição de instalação           | Nos dois lados     |
| Conformidade LABS               | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento    | -25 ... 60 °C      |
| Umidade relativa do ar          | 0 - 95 %           |
| Classe de proteção              | IP40               |
| Temperatura ambiente            | -10 ... 60 °C      |
| Torque transferível             | 1,1 Nm             |
| Peso do produto                 | 80 g               |
| Código da interface do atuador  | D19A               |
| Código da interface do motor in | 28A                |
| Observações sobre material      | Conforme RoHS      |