

tampa EASC-H1-32-100

Código da peça: 1107235

FESTO

Para proteção da guia



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32-100
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	383 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do perfil de proteção	Liga de alumínio