

cilindro redondo

EG-16- -


Código da peça: 11648

FESTO

com retorno por mola



A título de exemplo



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 ... 80 mm
Diâmetro do êmbolo	16 mm
Amortecimento	Sem amortecimento
Detecção de posição	Sem
Variante	Haste do êmbolo unilateral
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Modo de operação	de simples ação no avanço
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força teórica a 6 bar, avanço	121 N
Conexão pneumática	G1/8