


manômetro PAGL-HP3-63-60-G14

Código da peça: 1166938

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Faixa de indicação [bar] | 0 ... 60 bar |
| Faixa de indicação | 0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi |
| Conforme norma | EN 837-1 |
| Dimensão nominal do manômetro | 63 |
| Princípio construtivo | Manômetro do tubo de Bourdon |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação |
| Meio operacional | Gases inertes Fluidos neutros |
| Pressão de operação Mpa | 0 ... 6 MPa |
| Pressão de trabalho | 0 ... 60 bar |
| Pressão operacional | 0 ... 870 psi |
| Fator de carga alternada | 0,66 |
| Classe da precisão de medidas | 1,6 |
| Classe de proteção | IP65 |
| Temperatura de armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Temperatura do meio | 0 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Posição de conexão | lado traseiro central |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Materiais em contato com meio | Latão |
| Material do bujão roscado | Latão |
| Material do corpo | Aço |
| Material do visor | PS |
| Cor do corpo | prata |
| Peso do produto | 80 g |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Sem acetileno Sem oxigênio |
| Escala | Escala tripla bar (externo) MPa (externo) psi (interno) |