


Válvula solenóide MVH-5-1/8-L-S-B-VI

Código da peça: 117425

FESTO

com bobina magnética e acionamento auxiliar manual, sem conector
Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, monoestável
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de acionamento	3 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 40 µm, lubrificado ou não Vácuo
Meio de pilotagem	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 40 µm, lubrificado ou não
Conexão de pilotagem 12	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 11	G1/8
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS