



válvula para painel frontal SV-5-M5-B

Código da peça: 11914

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, monoestável
Tipo de acionamento	manual
Vazão nominal padrão	95 l/min
Pressão de operação Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Princípio construtivo	Válvula de assento com retorno por mola
Tipo de retorno	mola mecânica
Diâmetro nominal	2,3 mm
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de pilotagem	direto
Cobertura	cobertura positiva
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [-:--:]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Força de acionamento	17 N
Peso do produto	53 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal com furo passante
Conexão pneumática 1	M5
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Plástico Latão