

Tubo flexível plástico DUO PU-3-DUO-BS

Código da peça: 11958

FESTO

para conexões CN e CK, muito flexíveis e com raio de curvatura pequeno, poliuretano (não indicado para o segmento alimentício).
A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro externo | 4,4 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 14 mm |
| Diâmetro interno | 2,9 mm |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Meio operacional | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Autorização | TÜV |
| Peso do produto por comprimento | 0,0192 kg/m |
| Cor | azul/preto |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Observações sobre material | Isento de cobre e PTFE |
| Informação sobre material, tubo flexível | TPE-U(PU) |