


# conexão em T com espigão TCN-1/8-PK-3

Código da peça: 11961

FESTO

para tubo flexível de polímero PAN, PUN, PP, PU, PR,  
com anel de vedação,  
com livre posicionamento 360°



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/8
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 4 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Alumínio Injetados de zinco