


# placa reguladora de fluxo GRO-ZP-3-ISO

Código da peça: 119674

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Pressão de trabalho	0 ... 16 bar
Vazão nominal padrão	1.500 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Tipo de fixação	com furo passante