

conjunto de montagem paralelo EAMM-U-50-D32-40A-78

Código da peça: 1201591

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	50
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	6.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	12,1 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,01 Nm
Torque transferível	1 Nm
Peso do produto	600 g
Código da interface do atuador	D32B
Código da interface do motor in	40A
Observações sobre material	Conforme RoHS