



silenciador U-3/8-B-NPT

Código da peça: 12740

FESTO

Para redução de ruído e para evitar contaminação nas conexões de escape de componentes pneumáticos



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 ... 145 psi
Vazão em relação à atmosfera	4.500 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso do produto	37 g
Conexão pneumática	3/8 NPT
Material do inserto do silenciador	PE
Material do bujão roscado	Alumínio
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Alumínio