


# placa adaptadora VABA-S6-7-S2-3-P-B-N1

Código da peça: 1302091  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	60 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	26
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	2.600 g
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12	1/8 NPT
Conexão pneumática 1	1 1/2 NPT
Conexão pneumática 3	1 1/2 NPT
Conexão pneumática 5	1 1/2 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material da placa	Liga de alumínio
Material dos parafusos	Aço galvanizado