


conexão rápida roscada em T NPQP-T-R14-Q4-FD-P10

Código da peça: 133072

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensões | Padrão |
| Diâmetro nominal | 2 mm |
| Design | Forma de T |
| Tamanho da embalagem | 10 |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 – Resistência à corrosão muito alta |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Peso do produto | 6,5 g |
| Tipo de fixação | Sextavado externo SW14 |
| Conexão pneumática 1 | Rosca externa R1/4 |
| Conexão pneumática 2 | para tubos com diâmetro externo de 4 mm |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | PP |
| Material da garra de retenção do tubo | Aço alta liga, inoxidável |