



silenciador com regulador de pressão VFFK-C-K-R14-P

Código da peça: 133143

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função silenciador e controlador de fluxo
Conexão pneumática 1	R1/4
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão normal 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	0 ... 420 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Peso do produto	25 g
Material do inserto do silenciador	PE
Material do bujão roscado	Latão niquelado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do parafuso de regulação	Latão niquelado