


pino trava
EAMH-60-9-C18.1-P
Código da peça: 1354098

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	60
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	6.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	1,5 kgmm ²
Peso do produto	39 g
Observações sobre material	Conforme RoHS