


régua de conexão VABM-C8-12E-G14-6-M1-L

Código da peça: 1361867

Classic - não usar para novos projetos

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	12 mm
Número máximo de posições de válvula	6
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	0,6 Nm
Torque máximo montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	585 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio