

conexão por espigão CRCN-1/4-PK-6

Código da peça: 13973

FESTO

resistente à corrosão,
com anel de vedação,
para tubo flexível de polímero PAN, PUN, PL, PP, PU.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	5,3 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Tamanho da embalagem	1
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	16,5 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 8 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Material do retentor roscado	reforçado com PA TPE-U(PU)