


acoplamento EAMC-B-19-24-6-10

Código da peça: 1450210

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	6 mm
Diâmetro fixação 2	10 mm
Dimensões	19
Comprimento nominal	24 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	0,47 kgmm ²
Torque transferível	1,5 Nm
Peso do produto	12 g
Observações sobre material	Conforme RoHS