


acoplamento EAMC-67-62-24-24

Código da peça: 1451407

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|-----------------------|
| Diâmetro fixação 1 | 24 mm |
| Diâmetro fixação 2 | 24 mm |
| Dimensões | 67 |
| Comprimento nominal | 62 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Rotação máxima | 4.500 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento de inércia | 280 kgmm ² |
| Torque transferível | 143 Nm |
| Peso do produto | 436 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |