


conjunto de montagem axial EAMM-A-D40-67A

Código da peça: 1454243
Produto a ser descontinuado

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------|----------------------|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Torque transferível | 12,5 Nm |
| Peso do produto | 440 g |
| Código da interface do atuador | D40A D40B D40C |
| Código da interface do motor in | 67A |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |