



módulo de fixação EV-32-5

Código da peça: 150685

FESTO

com função pulsante



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	5 mm
Superfície de sujeição	Ø 32
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação
Pressão de operação Mpa	≤ 0,6 MPa
Pressão de trabalho	≤ 6 bar
Pressão operacional	≤ 87 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Peso do produto	34 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática	M3
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material da membrana	TPE-U(PU)