

trilho para montagem SLZS-16- -

Código da peça: 150916

FESTO

O comprimento total do trilho é de 117 mm, além do curso.



A título de exemplo

Ficha técnica

Característica	Valor
Design	Ranhura em T para sensor de proximidade
Comprimento máx. perfil	2.800 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Trilho para sensor
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Tipo de fixação	com furo passante e parafuso
Material do perfil	Liga de alumínio anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos parafusos	Aço alta liga