

# válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLZ-1/8-PK-4-B



Código da peça: 151190

Produto a ser descontinuado

para regulagem da vazão de alimentação, conexão com giro de 360°

Produto será descontinuado. Disponível até 2024. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo unidirecional através da alimentação de ar
Conexão pneumática 1	PK-4 com porca de aperto
Conexão pneumática 2	G1/8
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	230 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	190 ... 240 l/min
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0,3 ... 10 bar
Vazão normal na direção da regulagem 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	360 l/min
Vazão normal no sentido sem retenção 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	295 ... 375 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	6 Nm
Peso do produto	25 g
Material do bujão roscado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do parafuso de regulagem	Latão
Material da conexão articulada	Injetados de zinco