


válvula reguladora de fluxo GRO-1/8-B

Código da peça: 151216

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal com furo passante Opcional:
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	210 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Material do corpo	Liga de alumínio
Diâmetro nominal	3 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 60 °C
Peso do produto	31 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do parafuso de regulagem	Aço alta liga
Material da porca	Liga de alumínio
Material da luva	POM