

válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-3/8-NPT-B

Código da peça: 151555

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo unidirecional através da exaustão de ar
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0,3 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do parafuso oco	Liga de alumínio
Material do parafuso de regulagem	Latão
Material da porca	Liga de alumínio
Material da conexão articulada	Injetados de zinco