

válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-10-UNF-B

Código da peça: 151572

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo unidirecional através da exaustão de ar
Conexão pneumática 1	10-32 UNF-2B
Conexão pneumática 2	10-32 UNF-2A
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Diâmetro nominal	2 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS