


# conector fêmea múltiplo KDVF6-22

Código da peça: 152511

FESTO

para união para tubo flexível múltipla de tubos de polímero flexíveis  
com diâmetro nominal 6.



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Diâmetro nominal                              | 6 mm   |
| Pressão de trabalho                           | -0,95 ... 10 bar   |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                             |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK          | 2 – Resistência à corrosão moderada  |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura do meio                           | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura ambiente                          | -10 ... 60 °C  |
| Número máximo de conexões                     | 22   |
| Conexão pneumática                            | PK-6   |
| Cor   | cinza  |
| Observações sobre material                    | Conforme RoHS  |