

tubo flexível PAN-4X0,75-SI

Código da peça: 152697

FESTO

De poliamida, com diâmetros externos calibrados, para conexões rápidas QS, conexões CN e CK (não aprovada para uso na indústria alimentícia).



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro externo | 4 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 18 mm |
| Diâmetro interno | 2,9 mm |
| Raio de curvatura mínimo | 12 mm |
| Propriedades do tubo flexível | Suitable for energy chains |
| Pressão operacional dependente da temperatura | -0,095 ... 1,5 MPa |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 15 bar |
| Pressão operacional dependente da temperatura | -13,775 ... 217,5 psi |
| Autorização | TÜV |
| Classificação marítima | ver certificado |
| Órgão emissor do certificado | B 013277 0506 00 |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -30 ... 80 °C |
| Peso do produto por comprimento | 0,006 kg/m |
| Conexão pneumática | para conexão para tubos com diâmetro externo de 4mm para espigão com diâmetro interno de 3mm com porca para espigão com diâmetro interno de 3mm |
| Cor | prata |
| Dureza Shore | D 55 +/-3 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da tubulação | TPE-A |