

Conexão rápida em "Y" QSY-5/16T-1/4-U

Código da peça: 153758

FESTO

redução.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	3,6 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão de trabalho	-0,95 ... 10 bar
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Peso do produto	14,5 g
Número de saídas	2
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática, alimentação	para tubo flexível com diâmetro externo de 5/16"
Conexão pneumática, saída	para tubo flexível com diâmetro externo de 1/4"
Cor do anel de solda	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PBT
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	NBR
Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira	Aço alta liga, inoxidável