

# conexão rápida roscada em T

## QSYL-1/4-3/8-U

Código da peça: 153789

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	8 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque máximo	14 Nm
Peso do produto	33 g
Número de saídas	2
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca externa 1/4 NPT
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo 3/8"
Cor do anel de solda	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material das vedações da tubulação	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável