


# Conexão rápida em "T" QSMTL-10-32-UNF-1/8-U

Código da peça: 153917

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.  
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Ficha técnica

| Característica                                              | Valor                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensões                                                   | Mini                                            |
| Diâmetro nominal                                            | 1,6 mm                                          |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado                      | Anel de vedação                                 |
| Posição de instalação                                       | Nos dois lados                                  |
| Tamanho da embalagem                                        | 1                                               |
| Princípio construtivo                                       | Princípio push-pull                             |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional        | -0,95 ... 10 bar                                |
| Meio operacional                                            | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:::]    |
| Observação sobre meio operacional e do piloto               | Permite operação com lubrificação               |
| Classe de resistência à corrosão KBK                        | 1                                               |
| Temperatura ambiente                                        | -10 ... 60 °C                                   |
| Autorização                                                 | Germanischer Lloyd                              |
| Torque máximo                                               | 1,5 Nm                                          |
| Número de saídas                                            | 2                                               |
| Número de conexões de alimentação                           | 1                                               |
| Conexão pneumática 1                                        | Rosca externa UNF10-32                          |
| Conexão pneumática 2                                        | para tubo flexível com diâmetro externo de 1/8" |
| Cor do anel de solda                                        | cinza                                           |
| Observações sobre material                                  | Conforme RoHS                                   |
| Informação sobre material, corpo                            | PBT                                             |
| Informação sobre material, anel de desengate                | POM                                             |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível         | NBR                                             |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável                       |