

fixação por flange FUA-80

Código da peça: 157306

FESTO

para atuadores ADVU, AEVU, ADVUP e ADVUT.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	80
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	1.910 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Liga de alumínio
Material dos parafusos	Aço galvanizado