


fixação por flange FNG-250

Código da peça: 157508

FESTO

Para cilindros DNG, DSBG.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	250
Conforme norma	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	8.657 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Fundição nodular pintado
Material dos parafusos	Aço galvanizado