


# Cabo de conexão NHSB-A1-20-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Código da peça: 1585796

FESTO

Adequado para uso com atuador linear DFPI.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do tubo de proteção	20 m
Posição de instalação	Nos dois lados
Uso em áreas externas	C1 - locais protegidos das intempéries
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Umidade relativa do ar	5 - 100 % Condensado
Classe de proteção	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 60 °C
Conexão elétrica 1	Conector reto, 5 pinos
Conexão elétrica 2	sem conector, 5 fios
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conexão pneumática	para tubos com diâmetro externo de 10 mm para tubos com diâmetro externo de 8 mm
Raio de curvatura mínimo do cabo	100 mm
Estrutura do cabo	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Peso do produto	5.000 g
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo de proteção	PA
Informações sobre o material, conexão do tubo de proteção	PA
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC
Informação sobre material, vedações	TPE