

# conexão por espigão CN-M3-PK-3

Código da peça: 15872

FESTO

para tubo flexível de polímero PAN, PUN, PP, PU, PR.  
com anel de vedação



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1,5 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	Rosca externa M3
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 4 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Aço alta liga