

# Cabo de conexão KMP1-02-II-4-X


Código da peça: 158988

Produto a ser descontinuado

FESTO

O cabo está disponível em comprimentos de 1 - 99 m.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



A título de exemplo

## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 300$ V
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 250$ V
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Conexão elétrica	25 pinos Soquete
Estrutura do cabo	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Diâmetro do cabo	13 mm
Tipo de fixação	Com clipe de fixação
Informação sobre material, corpo	Fundição de metal leve
Informação sobre material, revestimento do cabo	PE
Informação sobre material, conectores	Com placa de prata Liga de cobre