

Conjunto de posições múltiplas DPNG-50

Código da peça: 159487

Produto a ser descontinuado

FESTO

para a montagem de atuadores de 3 e 4 posições compostos de 2 atuadores padrão dos Tipos DNG, DNGL, DNGU ou DNGUL.

Produto será descontinuado. Disponível até 2015. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	50
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	335 g
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, fixação	Liga de alumínio
Informações sobre material do prisioneiro	Aço galvanizado
Informação sobre material, porca	Aço galvanizado