

# Cilindro compacto ADVULQ-5/8"- -A-P-A

Código da peça: 160591

FESTO

para detecção sem contato direto. Com ação antigiro através da haste do cilindro quadrada. Terminal da haste do cilindro com rosca externa.

Porca para a rosca da haste do cilindro inclusa no fornecimento.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Al título de exemplo



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,04 ... 8 "
Diâmetro do êmbolo	5/8"
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Modo de operação	de dupla ação
Extremidade da haste	Rosca externa
Antigiro/guia	Haste quadrada
Pressão de trabalho	18,8 ... 145 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Força teórica a 6 bar, retorno	90 N
Força teórica a 6 bar, avanço	121 N
Massa móvel com curso de 0 mm	12 g
Peso adicional por 10 mm de curso	4 g
Peso básico para curso de 0 mm	89 g
Conexão pneumática	UNF10-32
Pressão de trabalho [psi]	18,8 ... 145 psi
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio
Informação sobre material, vedações dinâmicas	TPE-U(PU) NBR
Informação sobre material, haste	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, camisa do cilindro	Liga de alumínio