


Cilindro compacto AEVU-4"- -P-A

Código da peça: 160609

FESTO

para detecção sem contato direto
terminal da haste do cilindro com rosca interna.
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



A título de exemplo



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,2 ... 1 "
Diâmetro do êmbolo	4 "
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Modo de operação	de simples ação no avanço
Extremidade da haste	rosca interna
Pressão de trabalho	8,7 ... 145 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Força teórica a 6 bar, avanço	4.516 N
Massa móvel com curso de 0 mm	614 g
Peso adicional por 10 mm de curso	38 g
Peso básico para curso de 0 mm	2.797 g
Conexão pneumática	NPT1/4-18
Pressão de trabalho [psi]	8,7 ... 145 psi
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio
Informação sobre material, vedações dinâmicas	TPE-U(PU) NBR
Informação sobre material, haste	Aço alta liga
Informação sobre material, camisa do cilindro	Liga de alumínio