

Cilindro compacto AEVU-5/8"- -A-P-A

Código da peça: 160611

FESTO

para detecção sem contato direto
terminal da haste do cilindro com rosca externa.

Porca para a rosca da haste do cilindro inclusa no fornecimento.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Curso | 0,2 ... 1 " |
| Diâmetro do êmbolo | 5/8" |
| Amortecimento | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso |
| Modo de operação | de simples ação no avanço |
| Extremidade da haste | Rosca externa |
| Pressão de trabalho | 18,8 ... 145 Psi |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -4 ... 176 °F |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 111 N |
| Massa móvel com curso de 0 mm | 12 g |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 4 g |
| Peso básico para curso de 0 mm | 89 g |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso | 72 g |
| Conexão pneumática | UNF10-32 |
| Pressão de trabalho [psi] | 18,8 ... 145 psi |
| Informação sobre material, tampão | Liga de alumínio |
| Informação sobre material, vedações dinâmicas | TPE-U(PU) NBR |
| Informação sobre material, haste | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, camisa do cilindro | Liga de alumínio |