



# módulo de derivação PMBL-186-HP3-H

Código da peça: 1609073

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal DN	54
Série	L
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Módulo de derivação
Pressão de operação Mpa	0 ... 5 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 50 bar
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU relativa a aparelhos de pressão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	Regulamento do Reino Unido para dispositivos de pressão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [-:::]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura do meio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Conexão pneumática 3	G1
Conexão pneumática 4	G1
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Liga de alumínio