


flange oscilante SZF-12

Código da peça: 161818

FESTO

Para atuador plano antigiro DZF.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	20 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço alta liga, inoxidável
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço, galvanizado